

ASATEX**Pirštinių pora Hit Flex, Pirštinių dydis: 10**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	094280 10
GTIN	4029201135508
Produktų klasė	09H

Aprašymas

Modelis:

Hit Flex. Orui pralaidžios pirštinės su nitrilo putos danga pasižymi labai geru lietimui pojūčiu, dideliu patvarumu ir puikiai tinkančia forma. Öko-Tex® Standard 100.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100

Spalva: juoda / pilka

Techninis aprašymas

Tinkama forma	labai gerai
Be DMF	ne
be silikono	ne
Pirštinių dydis	10
Kvėpuoja	gerai

Dangos medžiaga	Nitrilinės
Apsauga nuo karščio	nera
Lietimo pojūtis	gerai
Imti alyvuotiems daiktams	vidutiniškai
Imti drėgniems daiktams	gerai
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Turinys	12
EN 388	4131X
Pagrindo medžiaga	Nailonas, elastanas
Danga	Nitril
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Allround
Spalva	juoda / pilka
Svoris	22,4 g
Paskirtis	daugkartin.
Produkto rūšis	Universalios pirštinės