

Honeywell**Pirštinių pora Perfect Poly® Skin, Pirštinių dydis: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094250 10
GTIN	3603835501383
Produktų klasė	09A

Aprašymas**Modelis:**

Perfect Poly® Skin. Ypatingą pirštų jautrumą išlaikančios ir glaudžiai priglundančios pirštinės gerai suima, yra patogios ir tvirtos. **Be silikono.**

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Imti drėgniems daiktams	vidutiniškai
Dangos medžiaga	PU (poliuretanas)
Apsauga nuo karščio	nėra
Imti alyvuotiems daiktams	vidutiniškai
Pirštinių dydis	10
Gamintojo pavadinimas	Perfect Poly Skin

Lietimo pojūtis	labai gerai
be silikono	taip
Kvėpuoja	labai gerai
Be DMF	ne
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Turinys	10
Pirštinių savybės	Nealergizuoja odos
Pirštinių savybės	Be silikono
EN 388	3111X
Pagrindo medžiaga	poliamidas
Danga	PU
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Ilgis	220 - 260 mm
Spalva	pilka / mėlyna
Svoris	14–20 g
Mezgimo technologija	15G
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	1
Produkto rūšis	Universalios pirštinės