



Žiedų pramušimo įrankių rinkinys lagamine, Pramušimo ribos: 2-50mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	832100 2-50
GTIN	3700825601686
Produktų klasė	86C

Aprašymas

Modelis:

2K laikiklis (iki dyd. 3-20) su pistoleto formos rankena su keičiamais kruopščiai nušlifuotiems pramušimo peiliais. Norint gaminti sandarinimo žiedus per vieną kartą, į laikiklį galima įstatyti 2 pramušimo peilius su skirtingais Ø.

Paskirtis:

Perforavimui arba diskų ir žiedų darymui per vieną kartą. Iš gumos, odos, veltinio, plastiko, kamščio, audinio ar panašių medžiagų.

Tiekimo sudėtis:

po 1 pramušimo peilį Nr. 832110: 29 vnt. dyd. 2#50

pramušimo peilių galimi deriniai viduje: išorėje (mm): 2–10 viduje su 12–50 išorėje 12–20 viduje su 22–50 išorėje 22–30 viduje su 32–50 išorėje 32–40 viduje su 42–50 išorėje

indo ilgis × plotis × aukštis (mm): Plastiką 265×200×50

centravimo smaigalys Nr. 832140: 1 vnt.

Pastaba:

- Pramušant po apačia reikėtų pasidėti medienos, pasitiesti odos arba ką kita panašaus.
- Šios kombinacijos negalimos: 20 (viduje) su 22 (išorėje); 30 (viduje) su 32 (išorėje); 40 (viduje) su 42 (išorėje); 50 (viduje) su 52 (išorėje).

Techninis aprašymas

Pramušimo ribos	2 - 50 mm
Produkto rūšis	Pramušimo įrankiai

Priedai

Atsarginis pramušimo peilis Kiaurymės Ø 3 mm	832110 3
Atsarginis pramušimo peilis Kiaurymės Ø 8 mm	832110 8
Atsarginis pramušimo peilis Kiaurymės Ø 6 mm	832110 6
Laikiklis pramušimo peiliui Pramušimo ribos 2-50 mm	832155 2-50
Apskritiminio pjovimo peilis	832130
Laikiklis Pramušimo darbams 2-50 mm	832125 2-50
Centravimo viršūnė sus spyruokle	832140
Atsarginis pramušimo peilis Kiaurymės Ø 4 mm	832110 4
Atsarginis pramušimo peilis Kiaurymės Ø 16 mm	832110 16
Atsarginis pramušimo peilis Kiaurymės Ø 5 mm	832110 5
Atsarginis pramušimo peilis Kiaurymės Ø 36 mm	832110 36
Atsarginis pramušimo peilis Kiaurymės Ø 30 mm	832110 30
Atsarginis pramušimo peilis Kiaurymės Ø 24 mm	832110 24
Atsarginis pramušimo peilis Kiaurymės Ø 38 mm	832110 38
Atsarginis pramušimo peilis Kiaurymės Ø 12 mm	832110 12
Atsarginis pramušimo peilis Kiaurymės Ø 28 mm	832110 28
Atsarginis pramušimo peilis Kiaurymės Ø 32 mm	832110 32
Atsarginis pramušimo peilis Kiaurymės Ø 40 mm	832110 40
Atsarginis pramušimo peilis Kiaurymės Ø 48 mm	832110 48
Atsarginis pramušimo peilis Kiaurymės Ø 34 mm	832110 34
Atsarginis pramušimo peilis Kiaurymės Ø 7 mm	832110 7
Atsarginis pramušimo peilis Kiaurymės Ø 46 mm	832110 46
Atsarginis pramušimo peilis Kiaurymės Ø 50 mm	832110 50
Atsarginis pramušimo peilis Kiaurymės Ø 44 mm	832110 44

Atsarginis pramušimo peilis Kiaurymės Ø 9 mm	832110 9
Atsarginis pramušimo peilis Kiaurymės Ø 20 mm	832110 20
Atsarginis pramušimo peilis Kiaurymės Ø 14 mm	832110 14
Atsarginis pramušimo peilis Kiaurymės Ø 18 mm	832110 18
Atsarginis pramušimo peilis Kiaurymės Ø 42 mm	832110 42
Atsarginis pramušimo peilis Kiaurymės Ø 26 mm	832110 26
Atsarginis pramušimo peilis Kiaurymės Ø 10 mm	832110 10
Atsarginis pramušimo peilis Kiaurymės Ø 22 mm	832110 22
Atsarginis pramušimo peilis Kiaurymės Ø 2 mm	832110 2