

**Pirštinių pora 6230, Pirštinių dydis: 7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094236 7
GTIN	4059904093775
Produktų klasė	09H

**Aprašymas****Modelis:**

**6230.** Antistatinės pirštinės **ESD** darbams. Taip pat tinka ir **liečiamajam ekranui**.

**Standartas:**

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Pirštinės, kurios saugo nuo elektrostatiinių išskrovų, neizoluoja rankų nuo elektros įtampos.

Netinka darbams su įtampa esančiais laidais, nesaugo nuo elektros srovės smūgio – saugo tik patį produktą.

**Techninis aprašymas**

Dangos medžiaga	PU (poliuretanas)
Pirštinių dydis	7
Be DMF	ne
EN 388 Atsparumas įpjovimams	1

Apsauga nuo karščio	nėra
be silikono	ne
Imti drėgniems daiktams	vidutiniškai
Tinkama forma	gerai
EN 388 Atsparumas įplėšimams	3
Kvėpuoja	gerai
EN 388 Atsparumas dilimui	4
EN 388 Atsparumas pradūrimui	1
Lietimo pojūtis	labai gerai
Imti alyvuotiems daiktams	vidutiniškai
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Turinys	12
Pirštinių savybės	tinka liečiamajam ekranui
Mezgimo technologija	13G
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Paskirtis	daugkartin.
EN 388	3141X
Pagrindo medžiaga	Nailonas/anglies pluoštas
Danga	PU
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Spalva	balta / pilka
Svoris	14 g
Produkto rūšis	ESD pirštinės