


**HOLEX****Apvalus skylmušis be atraminio guolio, Pramuštovo Ø (kiaurymės Ø ): 37mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 834000 37     |
| GTIN             | 2050000996535 |
| Produktų klasė   | 86C           |

**Aprašymas****Modelis:**

Sudarytas iš matricos, pramuštovo ir suspaudimo varžto.

**Be** atraminio guolio.

**Paskirtis:**

Pramušti įvairias medžiagas, pvz., lakštinį plieną, V2A, aliuminio, vario ir kt. lakštus. Ypač tinka sunkiai prieinamose vietose (pvz., dideliuose skardos lakštuose, skirstymo spintose, skydinėse, paskirstymo dėžutėse, prietaisų skydeliuose, plautuvėse, kėbuluose ir t. t.). Netinka vamzdžių apdirbimui. Suspaudimo varžtą ir matricą dirbant būtina tepti.

**Kaip dirbti:**

a) **veržliarakčiu.**

b) **rankiniu hidrauliniu įtaisu** Nr. 834655 dyd. 1.

c) **rankiniu hidrauliniu siurbliu** Nr. 834700. **Nuo Ø 50 rekomenduojama naudotis rankiniu hidrauliniu siurbliu.**

**Apdirbama medžiaga:**

Specialus įrankių plienas, juodintas.

**Pastaba:**

- **Naudojant su hidrauliniiais prietaisais, suspaudimo varžtą reikia pakeisti įtempimo varžtu Nr. 834070 (specialus priedas).**
- **Dyd. 32 ir 35 plautuvių iš nerūdijančiojo plieno perforavimui, kad būtų galima pritvirtinti 1/2 colio maišytuvus.**

## Techninis aprašymas

|  |                    |
|--|--------------------|
| kai medžiagos storis (plieno lakštas 37)                   | 2,5 mm             |
| nerūdijančio plieno lakštams priklausomai nuo tvirtumo iki | 1,75 mm            |
| Pramuštuvo Ø (skylės Ø )                                   | 37 mm              |
| vamzdiniams elektrotechniniams sriegiams pagal DIN 40430   | Pg29               |
| paruošiamosios skylės Ø                                    | 17 mm              |
| Suspaudimo varžtas   | M16×1,5×55         |
| Suspaudimo varžto rakto dydis                              | 24 mm              |
| Produkto rūšis   | Įrankis kiaurymėms |

---

## Priedai

|   |              |
|---|--------------|
| Atsarginis atraminio guolio varžtas apvaliems skylmušiams<br>Sriegio Ø / ilgis 16/55 mm | 834060 16/55 |
| Atsarginis suspaudimo varžtas apvaliems skylmušiams<br>Sriegio Ø / ilgis 16/55 mm       | 834040 16/55 |