

Garant**Vežimėlis su viena rankena T1, Tipas: T14****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	918500 T14
GTIN	4045197612014
Produktų klasė	91T

Aprašymas**Modelis:**

Suvirinta plieninė konstrukcija, platforma iš **medienos drožlių plokštės**, paviršius antracitinis, atsparus įbrėžimams.
Rankena su Haptoprene® apvalkalu iš smūgiams atsparaus polipropileno.
2 stabilūs ir 2 valdomi ratukai (su fiksatoriumi) su pilnavidurėmis guminėmis padangomis, stebulės su rutuliniais guoliais.

Standartas:**EN 1757-3****Priedai pasirinktinai:**

Perforuota sienelė Nr. 918580 dyd. SP1. Komplekto sudėtyje nėra.

Spalva:

Dengta sidabro spalvos **milteliais**.

Pastaba:

Pristatoma atskiriomis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

Techninis aprašymas

Svoris	27 kg
Viršutinės lentynos aukštis	853 mm

Lentynos plotis	609 mm
Leistinoji apkrova	200 kg
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Apatinės lentynos aukštis	195 mm
Ratuko Ø	125 mm
Aukštis	1019 mm
Norma	EN 1757-3
Tipas	T14
Rato medžiaga	Poliuretano danga
Plotis	813 mm
Lentynos gylis	459 mm
Gylis	459 mm
Produkto rūšis	Vežimėlis su viena rankena

Priedai

Prisukama perforuoto lakšto sienelė Tipas SP1	918580 SP1
Lentynėlė su spaustuku vežimėliui	918581