

HOLEX**Apvalus skylmušis be atraminio guolio, Pramuštovo Ø (kiaurymės Ø):
20,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

834000 20,5

GTIN

2050000996443

Produktų klasė

86C

Aprašymas**Modelis:**

Sudarytas iš matricos, pramuštovo ir suspaudimo varžto.

Be atraminio guolio.**Paskirtis:**

Pramušti įvairias medžiagas, pvz., lakštinį plieną, V2A, aliuminio, vario ir kt. lakštus. Ypač tinka sunkiai prieinamose vietose (pvz., dideliuose skardos lakštuose, skirstymo spintose, skydinėse, paskirstymo dėžutėse, prietaisų skydeliuose, plautuvėse, kėbuluose ir t. t.). Netinka vamzdžių apdirbimui. Suspaudimo varžtą ir matricą dirbant būtina tepti.

Kaip dirbti:a) **veržliarakčiu.**b) **rankiniu hidrauliniu įtaisu** Nr. 834655 dyd. 1.c) **rankiniu hidrauliniu siurbliu** Nr. 834700. **Nuo Ø 50 rekomenduojama naudotis rankiniu hidrauliniu siurbliu.****Apdirbama medžiaga:**

Specialus įrankių plienas, juodintas.

Pastaba:

- **Naudojant su hidrauliais prietaisais, suspaudimo varžtą reikia pakeisti įtempimo varžtu Nr. 834070 (specialus priedas).**
- **Dyd. 32 ir 35 plautuvių iš nerūdijančiojo plieno perforavimui, kad būtų galima pritvirtinti 1/2 colio maišytuvus.**

Techninis aprašymas

Pramuštuvo Ø (skylės Ø)	20,5 mm
vamzdiniams elektrotechniniams sriegiams pagal DIN 40430	Pg13
kai medžiagos storis (plieno lakštas 37)	1,75 mm
nerūdijančio plieno lakštams priklausomai nuo tvirtumo iki	1,25 mm
paruošiamosios skylės Ø	11 mm
Suspaudimo varžto rakto dydis	17 mm
Suspaudimo varžtas	M10×1×45
metriniam sriegiui pagal DIN EN 60423	M 20×1,5
Produkto rūšis	Įrankis kiaurymėms

Priedai

Atsarginis suspaudimo varžtas apvaliems skylmušiams Sriegio Ø / ilgis 10/45 mm	834040 10/45
---	--------------