

Garant**Stumiamas vežimėlis T3, Tipas: T32****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	918520 T32
GTIN	4045197611888
Produktų klasė	91T

Aprašymas**Modelis:**

1 lentyna.
Suvirinta plieninė konstrukcija, platforma iš **medienos drožlių plokštės**, paviršius antracitinis, atsparus įbrėžimams.
Rankena su Haptoprene® įdėklų ir smūgiams atsparaus polipropileno pagrindu. 2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi) su žymių nepaliekančia poliuretano danga, stebulės su ritininiais guoliais.

Standartas:**EN 1757-3****Priedai pasirinktinai:**

Perforuota sienelė Nr. 918580. Komplekte nėra.

Spalva:Sidabro spalvos **dengta milteliais**.**Pastaba:**

Pristatoma atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

Techninis aprašymas

Ratuko Ø	125 mm
Plotis	970 mm

Aukštis	915 mm
Rato medžiaga	Poliuretano danga
Svoris	20 kg
Tipas	T32
Leistinoji apkrova	250 kg
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Norma	EN 1757-3
Lentynos plotis	850 mm
Lentynos aukštis	195 mm
Gylis	509 mm
Lentynos gylis	500 mm
Produkto rūšis	Stumiamas vežimėlis

Priedai

Lentynėlė su spaustuku vežimėliui	918581
Prisukama perforuoto lakšto sienelė Tipas SP2	918580 SP2