

Garant**Vežimėlis T9, Tipas: T94****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	918550 T94
GTIN	4045197612137
Produktų klasė	91T

Aprašymas**Modelis:**

2 lentynos.

Vidurinę lentyną galima užsisakyti iš priedų. Platforma iš **medienos drožlių plokštės**, paviršius antracito spalvos, nesibraižo.

Suvirinta plieno konstrukcija.

Iš šono pritvirtinta rankena su Haptoprene® įdėklų ir smūgiams atsparaus polipropileno pagrindu.

2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi) su žymių nepaliekančia poliuretano danga, stebulės su rutuliniais guoliais.

Standartas:

EN 1757-3

Priedai pasirinktinai:

papildoma lentyna Nr. 918575; perforuoto lakšto sienelė Nr. 918580. Komplekte nėra.

Spalva:

Sidabro spalvos **dengta milteliais**.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

Techninis aprašymas

maksimali keliamoji galia	500 kg
Aukštis	925 mm
Tipas	T94
Lentynos plotis	1000 mm
Plotis	1190 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Rato medžiaga	Poliuretano danga
Norma	EN 1757-3
Viršutinės lentynos aukštis	925 mm
Viršutinės lentynos keliamoji galia	200 kg
Ratuko Ø	200 mm
Lentynos gylis	600 mm
Gylis	609 mm
Apatinės lentynos aukštis	270 mm
Svoris	49 kg
Produkto rūšis	Vežimėlis

Priedai

Papildoma lentyna staliniam vežimėliui T9, prisukama Lentynos gylis 600 mm	918575 600
Prisukama perforuoto lakšto sienelė Tipas SP4	918580 SP4
Lentynėlė su spaustuku vežimėliui	918581