

**Garant****Stumiamas vežimėlis T3, Tipas: T34****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	918520 T34
GTIN	4045197611895
Produktų klasė	91T

**Aprašymas****Modelis:**

1 lentyna.<br>Suvirinta plieninė konstrukcija, platforma iš **medienos drožlių plokštės**, paviršius antracitinis, atsparus įbrėžimams.<br>Rankena su Haptoprene® įdėklų ir smūgiams atsparaus polipropileno pagrindu. 2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi) su žymių nepaliekančia poliuretano danga, stebulės su ritininiais guoliais.

**Standartas:****EN 1757-3****Priedai pasirinktinai:**

Perforuota sienelė Nr. 918580. Komplekte nėra.

**Spalva:**Sidabro spalvos **dengta milteliais**.**Pastaba:**

Pristatoma atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

**Techninis aprašymas**

Leistinoji apkrova	500 kg
Lentynos plotis	1000 mm

Lentynos aukštis	270 mm
Svoris	34,4 kg
Ratuko Ø	200 mm
Aukštis	990 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Rato medžiaga	Poliuretano danga
Plotis	1120 mm
Norma	EN 1757-3
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Tipas	T34
Gylis	609 mm
Lentynos gylis	600 mm
Produkto rūšis	Stumiamas vežimėlis

## Priedai

Lentynėlė su spaustuku vežimėliui	918581
Prisukama perforuoto lakšto sienelė Tipas SP4	918580 SP4