

Garant**Vežimėlis T9, Tipas: T96****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	918550 T96
GTIN	4045197612144
Produktų klasė	91T

Aprašymas**Modelis:**

2 lentynos.

Vidurinę lentyną galima užsisakyti iš priedų. Platforma iš **medienos drožlių plokštės**, paviršius antracito spalvos, nesibraižo.

Suvirinta plieno konstrukcija.

Iš šono pritvirtinta rankena su Haptoprene® įdėklų ir smūgiams atsparaus polipropileno pagrindu.

2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi) su žymių nepaliekančia poliuretano danga, stebulės su rutuliniais guoliais.

Standartas:

EN 1757-3

Priedai pasirinktinai:

papildoma lentyna Nr. 918575; perforuoto lakšto sienelė Nr. 918580. Komplekte nėra.

Spalva:

Sidabro spalvos **dengta milteliais**.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

Techninis aprašymas

Norma	EN 1757-3
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Lentynos gylis	700 mm
Lentynos plotis	1000 mm
Ratuko Ø	200 mm
maksimali keliamoji galia	500 kg
Gylis	709 mm
Aukštis	925 mm
Viršutinės lentynos aukštis	925 mm
Svoris	54 kg
Apatinės lentynos aukštis	270 mm
Tipas	T96
Rato medžiaga	Poliuretano danga
Viršutinės lentynos keliamoji galia	200 kg
Plotis	1190 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Produkto rūšis	Vežimėlis

Priedai

Lentynėlė su spaustuku vežimėliui	918581
Prisukama perforuoto lakšto sienelė Tipas SP5	918580 SP5
Papildoma lentyna staliniam vežimėliui T9, prisukama Lentynos gylis 700 mm	918575 700