

**HOLEX****Apvalus skylmušis su atraminiu guoliu, Pramuštovo Ø (kiaurymės Ø):  
25,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	834100 25,5
GTIN	2050000992773
Produktų klasė	86C

**Aprašymas****Modelis:**

Sudarytas iš matricos, pramuštovo ir suspaudimo varžto.

**Su** atraminiu guoliu = kad lengviau būtų dirbti veržliarakčiu. Sumažinus trintį tarp skylmušio ir varžto, reikia mažiau jėgos.

**Paskirtis:**

Pramušti įvairias medžiagas, pvz., lakštinį plieną, V2A, aliuminio, vario ir kt. lakštus. Ypač tinka sunkiai prieinamose vietose (pvz., dideliuose skardos lakštuose, skirstymo spintose, skydinėse, paskirstymo dėžutėse, prietaisų skydeliuose, plautuvėse, kėbuluose ir t. t.). Netinka vamzdžių apdirbimui. Suspaudimo varžtą ir matricą dirbant būtina tepti.

**Kaip dirbti:**

a) **veržliarakčiu.**

b) **rankiniu hidrauliniu įtaisu** Nr. 834655 dyd. 1.

c) **rankiniu hidrauliniu siurbliu** Nr. 834700. **Nuo Ø 50 rekomenduojama naudotis rankiniu hidrauliniu siurbliu.**

**Apdirbama medžiaga:**

Specialus įrankių plienas, juodintas.

**Pastaba:**

- **Naudojant su hidrauliniiais prietaisais, suspaudimo varžtą reikia pakeisti įtempimo varžtu Nr. 834070 (specialus priedas).**
- **Dyd. 32 ir 35 plautuvių iš nerūdijančiojo plieno perforavimui, kad būtų galima pritvirtinti 1/2 colio maišytuvus.**

## Techninis aprašymas

Suspaudimo varžtas	M10×1×45
nerūdijančio plieno lakštams priklausomai nuo tvirtumo iki	1,25 mm
paruošiamosios skylės Ø	11 mm
Pramuštuvo Ø (skylės Ø)	25,5 mm
kai medžiagos storis (plieno lakštas 37)	1,75 mm
metriniam sriegiui pagal DIN EN 60423	M25×1,5
Suspaudimo varžto rakto dydis	17 mm
Produkto rūšis	Įrankis kiaurymėms

## Priedai

Atsarginis suspaudimo varžtas apvaliems skylmušiams Sriegio Ø / ilgis 10/45 mm	834040 10/45
Apvalus skylmušis be atraminio guolio Pramuštuvo Ø (kiaurymės Ø) 25,5 mm	834000 25,5
Atsarginis atraminio guolio varžtas apvaliems skylmušiams Sriegio Ø / ilgis 10/55 mm	834060 10/55