


HOLEX**Apvalus skylmušis be atraminio guolio, Pramuštovo Ø (kiaurymės Ø): 47mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

834000 47

GTIN

2050000996573

Produktų klasė

86C

Aprašymas**Modelis:**

Sudarytas iš matricos, pramuštovo ir suspaudimo varžto.

Be atraminio guolio.**Paskirtis:**

Pramušti įvairias medžiagas, pvz., lakštinį plieną, V2A, aliuminio, vario ir kt. lakštus. Ypač tinka sunkiai prieinamose vietose (pvz., dideliuose skardos lakštuose, skirstymo spintose, skydinėse, paskirstymo dėžutėse, prietaisų skydeliuose, plautuvėse, kėbuluose ir t. t.). Netinka vamzdžių apdirbimui. Suspaudimo varžtą ir matricą dirbant būtina tepti.

Kaip dirbti:a) **veržliarakčiu.**b) **rankiniu hidrauliniu įtaisu** Nr. 834655 dyd. 1.c) **rankiniu hidrauliniu siurbliu** Nr. 834700. **Nuo Ø 50 rekomenduojama naudotis rankiniu hidrauliniu siurbliu.****Apdirbama medžiaga:**

Specialus įrankių plienas, juodintas.

Pastaba:

- **Naudojant su hidrauliniiais prietaisais, suspaudimo varžtą reikia pakeisti įtempimo varžtu Nr. 834070 (specialus priedas).**
- **Dyd. 32 ir 35 plautuvių iš nerūdijančiojo plieno perforavimui, kad būtų galima pritvirtinti 1/2 colio maišytuvus.**

Techninis aprašymas

vamzdiniams elektrotechniniams sriegiams pagal DIN 40430	Pg36
Pramuštovo Ø (skylės Ø)	47 mm
Suspaudimo varžto rakto dydis	30 mm
kai medžiagos storis (plieno lakštas 37)	3 mm
paruošiamosios skylės Ø	21 mm
nerūdijančio plieno lakštams priklausomai nuo tvirtumo iki	2 mm
Suspaudimo varžtas	M20×1,5×70
Produkto rūšis	Įrankis kiaurymėms

Priedai

Atsarginis suspaudimo varžtas apvaliems skylmušiams Sriegio Ø / ilgis 20/70 mm	834040 20/70
Atsarginis atraminio guolio varžtas apvaliems skylmušiams Sriegio Ø / ilgis 20/70 mm	834060 20/70