

**Garant****Montavimo vežimėlis, Tipas: TB3/0****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

918583 TB3/0

GTIN

4045197684158

Produktų klasė

91T

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirtas rėmas, suvirintas iš plieninių vamzdžių. Modulinis dėžučių laikiklių tvirtinimas. Galima naudoti iš abiejų pusių, iš kiekvienos pusės galima pakabinti po 8 laikiklius (atkreipkite dėmesį į dėžučių aukštį). Laikymo bėgelius galima kabinti į 50 mm tinklelį, jų keliamoji galia 30 kg. Ergonomiška 2K-Haptoprene® stumdama rankena. 2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi) su žymių nepaliekančia poliuretano danga, stebulės su rutuliniais guoliais.

**Tiekimo sudėtis:**

tuščia.

**Spalva:**Sidabro spalvos, **dengtas milteliais.****Pastaba:**

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Parduodama be montavimo.

**Techninis aprašymas**

Plotis

1225 mm

Naudingasis gylis

700 mm

Naudingas plotis	1000 mm
Svoris	27,2 kg
maksimali keliamoji galia	250 kg
Aukštis	1200 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Tinklelis kabinimui	50 mm
Naud. aukštis	900 mm
Gylis	710 mm
Tipas	TB3/0
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Ratuko Ø	125 mm
Reguliuojamas aukštis kas	50 mm
Produkto rūšis	Medžiagų vežimėlis