

**Garant****Vežimėlis T9, Tipas: T98****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	918550 T98
GTIN	4045197612151
Produktų klasė	91T

**Aprašymas****Modelis:**

2 lentynos.

Vidurinę lentyną galima užsisakyti iš priedų. Platforma iš **medienos drožlių plokštės**, paviršius antracito spalvos, nesibraižo.

Suvirinta plieno konstrukcija.

Iš šono pritvirtinta rankena su Haptoprene® įdėklų ir smūgiams atsparaus polipropileno pagrindu.

2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi) su žymių nepaliekančia poliuretano danga, stebulės su rutuliniais guoliais.

**Standartas:**

**EN 1757-3**

**Priedai pasirinktinai:**

papildoma lentyna Nr. 918575; perforuoto lakšto sienelė Nr. 918580. Komplekte nėra.

**Spalva:**

Sidabro spalvos **dengta milteliais**.

**Pastaba:**

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

**Techninis aprašymas**

Rato medžiaga	Poliuretano danga
Norma	EN 1757-3
Ratuko Ø	200 mm
Tipas	T98
Aukštis	925 mm
Viršutinės lentynos keliamoji galia	200 kg
maksimali keliamoji galia	500 kg
Viršutinės lentynos aukštis	925 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Gylis	809 mm
Lentynos plotis	1200 mm
Apatinės lentynos aukštis	270 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Plotis	1390 mm
Lentynos gylis	800 mm
Svoris	64 kg
Produkto rūšis	Vežimėlis

## Priedai

Lentynėlė su spaustuku vežimėliui	918581
Papildoma lentyna staliniam vežimėliui T9, prisukama Lentynos gylis 800 mm	918575 800
Prisukama perforuoto lakšto sienelė Tipas SP6	918580 SP6