

Garant**Trumpasis grąžtas HSS-E N, TiN, Ø DC h8: 7mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 113230 7 |
| GTIN | 4045197005731 |
| Produktų klasė | 11B |

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtas ir patvarus, su pastorinta šerdimi.
Specialus profilis, žemas radialinis mušimas.

Privalumai:

Puikiai tinka gręžimui negiliai (maždaug 2 - 4×D) NC staklėmis ir automatais.

Rekomendacija:**Maksimalus gręžimo gylis:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Techninis aprašymas

| | |
|---|-------------------|
| Pastūma f plienui < 900 N/mm ² | 0,07 mm/aps, |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Nominalusis Ø D _c | 7 mm |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 34 mm |
| Tolerancija Nominalusis Ø | h8 |
| Koto Ø D _s | 7 mm |
| Bendras ilgis L | 74 mm |
| Norma | DIN 1897 |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂ | 23,5 mm |
| Smailas kampas | 130 laipsniai |
| Kotas | Cilindrinis kotas |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Danga | TiN |
| Ašmenys | HSS E |
| Tipas | N |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 50 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 37 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 31 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 12 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 10 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 15 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | ribotai tinka | 10 m/min | M |
| Ti >850 N/mm ² | ribotai tinka | 6 m/min | S |
| Ketus (G) | tinka | 31 m/min | K |
| CuZn | ribotai tinka | 100 m/min | N |
| Uni | tinka | | |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |