

Garant**Stumiamas vežimėlis T3, Tipas: T38****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	918520 T38
GTIN	4045197612113
Produktų klasė	91T

Aprašymas**Modelis:**

1 lentyna.
Suvirinta plieninė konstrukcija, platforma iš **medienos drožlių plokštės**, paviršius antracitinis, atsparus įbrėžimams.
Rankena su Haptoprene® įdėklų ir smūgiams atsparaus polipropileno pagrindu. 2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi) su žymių nepaliekančia poliuretano danga, stebulės su ritininiais guoliais.

Standartas:**EN 1757-3****Priedai pasirinktinai:**

Perforuota sienelė Nr. 918580. Komplekte nėra.

Spalva:Sidabro spalvos **dengta milteliais**.**Pastaba:**

Pristatoma atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

Techninis aprašymas

Lentynos aukštis	270 mm
Norma	EN 1757-3

Tipas	T38
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Leistinoji apkrova	500 kg
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Lentynos plotis	1200 mm
Rato medžiaga	Poliuretano danga
Plotis	1320 mm
Aukštis	990 mm
Svoris	41 kg
Ratuko Ø	200 mm
Gylis	809 mm
Lentynos gylis	800 mm
Produkto rūšis	Stumiamas vežimėlis

Priedai

Lentynėlė su spaustuku vežimėliui	918581
Prisukama perforuoto lakšto sienelė Tipas SP6	918580 SP6