

**HOLEX****Apvalus skylmušis be atraminio guolio, Pramuštovo Ø (kiaurymės Ø):  
12,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

834000 12,5

GTIN

2050000996399

Produktų klasė

86C

**Aprašymas****Modelis:**

Sudarytas iš matricos, pramuštovo ir suspaudimo varžto.

**Be** atraminio guolio.**Paskirtis:**

Pramušti įvairias medžiagas, pvz., lakštinį plieną, V2A, aliuminio, vario ir kt. lakštus. Ypač tinka sunkiai prieinamose vietose (pvz., dideliuose skardos lakštuose, skirstymo spintose, skydinėse, paskirstymo dėžutėse, prietaisų skydeliuose, plautuvėse, kėbuluose ir t. t.). Netinka vamzdžių apdirbimui. Suspaudimo varžtą ir matricą dirbant būtina tepti.

**Kaip dirbti:**a) **veržliarakčiu.**b) **rankiniu hidrauliniu įtaisu** Nr. 834655 dyd. 1.c) **rankiniu hidrauliniu siurbliu** Nr. 834700. **Nuo Ø 50 rekomenduojama naudotis rankiniu hidrauliniu siurbliu.****Apdirbama medžiaga:**

Specialus įrankių plienas, juodintas.

**Pastaba:**

- **Naudojant su hidrauliniiais prietaisais, suspaudimo varžtą reikia pakeisti įtempimo varžtu Nr. 834070 (specialus priedas).**
- **Dyd. 32 ir 35 plautuvių iš nerūdijančiojo plieno perforavimui, kad būtų galima pritvirtinti 1/2 colio maišytuvus.**

## Techninis aprašymas

Suspaudimo varžtas	M6x30
vamzdiniams elektrotechniniams sriegiams pagal DIN 40430	Pg7
paruošiamosios skylės Ø	7 mm
kai medžiagos storis (plieno lakštas 37)	1,5 mm
Pramuštuvo Ø (skylės Ø)	12,5 mm
Suspaudimo varžto rakto dydis	Vidinis šešiabriaunis dyd. 5 mm
nerūdijančio plieno lakštams priklausomai nuo tvirtumo iki	1 mm
metriniam sriegiui pagal DIN EN 60423	M12x1,5
Produkto rūšis	Įrankis kiaurymėms

## Priedai

Atsarginis suspaudimo varžtas apvaliems skylmušiams Sriegio Ø / ilgis 6/30 mm	834040 6/30
--	-------------