

Garant**Vežimėlis TS9 su 4 lentynomis, Tipas: TS94****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

918560 TS94

GTIN

4045197684448

Produktų klasė

91T

Aprašymas**Modelis:**

Suvirinta plieninė konstrukcija, įdedamos lentynos iš **medžio drožlių plokštės**, paviršius antracitinis, nesubraižomas. Reguluojamas kas 130 mm. Iš šono pritvirtinta rankena su Haptoprene® įdėklų ir smūgiams atsparaus polipropileno pagrindu. 2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi) su žymių nepaliekančia poliuretano danga, stebulės su rutuliniais guoliais.

Standartas:**EN 1757-3****Priedai pasirinktinai:**

Papildomas dugnas Nr. 918577. Perforuoto lakšto sienelė Nr. 918580.

Spalva:Sidabro spalvos, **dengtas milteliais.****Pastaba:**

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

Techninis aprašymas

Bendra keliamoji galia

500 kg

| | |
|---|-------------------------|
| Svoris | 70 kg |
| Ratuko Ø | 200 mm |
| Kiekvienos įstatomos lentynos keliamoji galia | 75 kg |
| Lentynos plotis | 1000 mm |
| Plotis | 1225 mm |
| Norma | EN 1757-3 |
| Stumiamoji rankena | taip |
| Aukštis | 1835 mm |
| Rato medžiaga | Pilnavidurė guma |
| Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius | 2 |
| Stabilių ratukų be stabdžių skaičius | 2 |
| Tipas | TS94 |
| Aukščio reguliavimo tinklelis | 130 mm |
| Gylis | 610 mm |
| Lentynos gylis | 600 mm |
| Reguliuojamas aukštis kas | 130 mm |
| Produkto rūšis | Vežimėlis su lentynomis |

Priedai

| | |
|---|------------|
| Prisukama perforuoto lakšto sienelė Tipas SP4 | 918580 SP4 |
| Lentynėlė su spaustuku vežimėliui | 918581 |
| Papildoma lentyna vežimėliui su lentynomis TS9, prisukama Lentynos gylis 600 mm | 918577 600 |