

Garant**Montavimo vežimėlis, Tipas: TB3/90****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

918583 TB3/90

GTIN

4045197684165

Produktų klasė

91T

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtas rėmas, suvirintas iš plieninių vamzdžių. Modulinis dėžučių laikiklių tvirtinimas. Galima naudoti iš abiejų pusių, iš kiekvienos pusės galima pakabinti po 8 laikiklius (atkreipkite dėmesį į dėžučių aukštį). Laikymo bėgelius galima kabinti į 50 mm tinklelį, jų keliamoji galia 30 kg. Ergonomiška 2K-Haptoprene® stumdama rankena. 2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi) su žymių nepaliekančia poliuretano danga, stebulės su rutuliniais guoliais.

Tiekimo sudėtis:

Su 12x laikiklių bėgelių Nr. 918584 dyd. TB3, 54x dėžutės be priekinės sienelės, raudonos, Nr. 963321 dyd. SB5 ir 36x dėžutės be priekinės sienelės, mėlynos, Nr. 963321 dyd. SB4.

Spalva:

Sidabro spalvos, **dengtas milteliais.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Parduodama be montavimo.

Techninis aprašymas

Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius

2

maksimali keliamoji galia

250 kg

Naud. aukštis	900 mm
Naudingasis gylis	700 mm
Plotis	1225 mm
Dėžučių be priekinės sienelės skaičius	90
Aukštis	1200 mm
Svoris	27,2 kg
Naudingas plotis	1000 mm
Gylis	710 mm
Tinklelis kabinimui	50 mm
Tipas	TB3/90
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Ratuko Ø	125 mm
Reguliuojamas aukštis kas	50 mm
Produkto rūšis	Medžiagų vežimėlis

Priedai

Stumiamoji rankena Spalva BLACK	920135 BLACK
Laikiklių bėgelis montavimo vežimėliui Tinka modeliui TB3	918584 TB3
Stumiamoji rankena Spalva BLUE	920135 BLUE
Dėžutė be priekinės sienelės PEpo vieną Tipas SB5	963321 SB5
Dėžutė be priekinės sienelės PEpo vieną Tipas SB4	963321 SB4
Montavimo vežimėlis Tipas TB3/0	918583 TB3/0