

Garant**Vežimėlis T5, Tipas: T54****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	918530 T54
GTIN	4045197611840
Produktų klasė	91T

Aprašymas**Modelis:**

2 lentynos.

Suvirinta plieninė konstrukcija, lentyna iš **medžio drožlių plokštės** paviršius antracitinis, atsparus įbrėžimams.

Rankena iš atsparaus smūgiams polipropileno, su Haptoprene® įdėklų.

2 stabilūs ir 2 valdomi ratukai (su fiksatoriumi) su žymių nepaliekančia poliuretano danga, stebulės su rutuliniais guoliais.

Standartas:**EN 1757-3****Priedai pasirinktinai:**

papildoma lentyna Nr. 918570; perforuoto lakšto sienelė Nr. 918580. Komplekte nėra.

Spalva:**Dengtas** sidabro spalvos **milteliais**.**Pastaba:**

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

Techninis aprašymas

Lentynos plotis	850 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Viršutinės lentynos aukštis	850 mm
Lentynos gylis	500 mm
Viršutinės lentynos keliamoji galia	80 kg
Ratuko Ø	125 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Aukštis	1020 mm
Rato medžiaga	Poliuretano danga
Gylis	509 mm
Tipas	T54
Plotis	980 mm
Svoris	34 kg
maksimali keliamoji galia	250 kg
Norma	EN 1757-3
Apatinės lentynos aukštis	195 mm
Produkto rūšis	Vežimėlis

Priedai

Lentynėlė su spaustuku vežimėliui	918581
Prisukama perforuoto lakšto sienelė Tipas SP2	918580 SP2
Papildomas stalčius vežimėliui-stalui Tipas 75	918556 75
Papildoma lentyna staliniams vežimėliams T5 ir T7, prisukama Lentynos gylis 500 mm	918570 500