

**Garant****Vežimėlis TS9 su 4 lentynomis, Tipas: TS96****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

918560 TS96

GTIN

4045197684455

Produktų klasė

91T

**Aprašymas****Modelis:**

Suvirinta plieninė konstrukcija, įdedamos lentynos iš **medžio drožlių plokštės**, paviršius antracitinis, nesubraižomas. Reguluojamas kas 130 mm. Iš šono pritvirtinta rankena su Haptoprene® įdėklų ir smūgiams atsparaus polipropileno pagrindu. 2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi) su žymių nepaliekančia poliuretano danga, stebulės su rutuliniais guoliais.

**Standartas:****EN 1757-3****Priedai pasirinktinai:**

Papildomas dugnas Nr. 918577. Perforuoto lakšto sienelė Nr. 918580.

**Spalva:**Sidabro spalvos, **dengtas milteliais.****Pastaba:**

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

**Techninis aprašymas**

Plotis

1225 mm

Ratuko Ø	200 mm
Aukštis	1835 mm
Stumiamoji rankena	taip
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Lentynos plotis	1000 mm
Norma	EN 1757-3
Kiekvienos įstatomos lentynos keliamoji galia	85 kg
Tipas	TS96
Bendra keliamoji galia	500 kg
Rato medžiaga	Pilnavidurė guma
Svoris	76 kg
Aukščio reguliavimo tinklelis	130 mm
Gylis	710 mm
Lentynos gylis	700 mm
Reguliuojamas aukštis kas	130 mm
Produkto rūšis	Vežimėlis su lentynomis

## Priedai

Lentynėlė su spaustuku vežimėliui	918581
Papildoma lentyna vežimėliui su lentynomis TS9, prisukama Lentynos gylis 700 mm	918577 700
Prisukama perforuoto lakšto sienelė Tipas SP5	918580 SP5