

**Garant****Vežimėlis T5, Tipas: T56****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	918530 T56
GTIN	4045197611857
Produktų klasė	91T

**Aprašymas****Modelis:**

2 lentynos.

Suvirinta plieninė konstrukcija, lentyna iš **medžio drožlių plokštės** paviršius antracitinis, atsparus įbrėžimams.

Rankena iš atsparaus smūgiams polipropileno, su Haptoprene® įdėklų.

2 stabilūs ir 2 valdomi ratukai (su fiksatoriumi) su žymių nepaliekančia poliuretano danga, stebulės su rutuliniais guoliais.

**Standartas:**

**EN 1757-3**

**Priedai pasirinktinai:**

papildoma lentyna Nr. 918570; perforuoto lakšto sienelė Nr. 918580. Komplekte nėra.

**Spalva:**

**Dengtas** sidabro spalvos **milteliais**.

**Pastaba:**

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

**Techninis aprašymas**

Plotis	1130 mm
Lentynos plotis	1000 mm
Gylis	609 mm
Rato medžiaga	Poliuretano danga
Svoris	42 kg
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Norma	EN 1757-3
Tipas	T56
Ratuko Ø	125 mm
Apatinės lentynos aukštis	195 mm
Aukštis	1020 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Viršutinės lentynos aukštis	850 mm
Lentynos gylis	600 mm
Viršutinės lentynos keliamoji galia	80 kg
maksimali keliamoji galia	250 kg
Produkto rūšis	Vežimėlis

## Priedai

Prisukama perforuoto lakšto sienelė Tipas SP3	918580 SP3
Lentynėlė su spaustuku vežimėliui	918581
Papildoma lentyna staliniams vežimėliams T5 ir T7, prisukama Lentynos gylis 600 mm	918570 600
Papildomas stalčius vežimėliui-stalui Tipas 75	918556 75