

**Garant****Vežimėlis TS9 su 4 lentynomis, Tipas: TS98****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	918560 TS98
GTIN	4045197684462
Produktų klasė	91T

**Aprašymas****Modelis:**

Suvirinta plieninė konstrukcija, įdedamos lentynos iš **medžio drožlių plokštės**, paviršius antracitinis, nesubraižomas. Reguluojamas kas 130 mm. Iš šono pritvirtinta rankena su Haptoprene® įdėklų ir smūgiams atsparaus polipropileno pagrindu. 2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi) su žymių nepaliekančia poliuretano danga, stebulės su rutuliniais guoliais.

**Standartas:****EN 1757-3****Priedai pasirinktinai:**

Papildomas dugnas Nr. 918577. Perforuoto lakšto sienelė Nr. 918580.

**Spalva:**

Sidabro spalvos, **dengtas milteliais**.

**Pastaba:**

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

**Techninis aprašymas**

Bendra keliamoji galia	500 kg
------------------------	--------

Ratuko Ø	200 mm
Svoris	91 kg
Plotis	1390 mm
Norma	EN 1757-3
Lentynos plotis	1200 mm
Kiekvienos įstatomos lentynos keliamoji galia	95 kg
Aukštis	1835 mm
Stumiamoji rankena	taip
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Rato medžiaga	Pilnavidurė guma
Tipas	TS98
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Aukščio reguliavimo tinklelis	130 mm
Gylis	810 mm
Lentynos gylis	800 mm
Reguliuojamas aukštis kas	130 mm
Produkto rūšis	Vežimėlis su lentynomis

## Priedai

Lentynėlė su spaustuku vežimėliui	918581
Papildoma lentyna vežimėliui su lentynomis TS9, prisukama Lentynos gylis 800 mm	918577 800
Prisukama perforuoto lakšto sienelė Tipas SP6	918580 SP6