

HOLEX**Apvalus skylmušis be atraminio guolio, Pramuštovo Ø (kiaurymės Ø):
32,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	834000 32,5
GTIN	2050000996511
Produktų klasė	86C

Aprašymas**Modelis:**

Sudarytas iš matricos, pramuštovo ir suspaudimo varžto.

Be atraminio guolio.

Paskirtis:

Pramušti įvairias medžiagas, pvz., lakštinį plieną, V2A, aliuminio, vario ir kt. lakštus. Ypač tinka sunkiai prieinamose vietose (pvz., dideliuose skardos lakštuose, skirstymo spintose, skydinėse, paskirstymo dėžutėse, prietaisų skydeliuose, plautuvėse, kėbuluose ir t. t.). Netinka vamzdžių apdirbimui. Suspaudimo varžtą ir matricą dirbant būtina tepti.

Kaip dirbti:

a) **veržliarakčiu.**

b) **rankiniu hidrauliniu įtaisu** Nr. 834655 dyd. 1.

c) **rankiniu hidrauliniu siurbliu** Nr. 834700. **Nuo Ø 50 rekomenduojama naudotis rankiniu hidrauliniu siurbliu.**

Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankių plienas, juodintas.

Pastaba:

- **Naudojant su hidrauliais prietaisais, suspaudimo varžtą reikia pakeisti įtempimo varžtu Nr. 834070 (specialus priedas).**
- **Dyd. 32 ir 35 plautuvių iš nerūdijančiojo plieno perforavimui, kad būtų galima pritvirtinti 1/2 colio maišytuvus.**

Techninis aprašymas

Suspaudimo varžtas	M16×1,5×55
paruošiamosios skylės Ø	17 mm
nerūdijančio plieno lakštams priklausomai nuo tvirtumo iki	1,75 mm
Suspaudimo varžto rakto dydis	24 mm
Pramuštuvo Ø (skylės Ø)	32,5 mm
metriniam sriegiui pagal DIN EN 60423	M32×1,5
kai medžiagos storis (plieno lakštas 37)	2,5 mm
Produkto rūšis	Įrankis kiaurymėms

Priedai

Atsarginis suspaudimo varžtas apvaliems skylmušiams Sriegio Ø / ilgis 16/55 mm	834040 16/55
Atsarginis atraminio guolio varžtas apvaliems skylmušiams Sriegio Ø / ilgis 16/55 mm	834060 16/55