

Garant**Vežimėlis T7, Tipas: T76****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	918540 T76
GTIN	4045197611871
Produktų klasė	91T

Aprašymas**Modelis:**

3 lentynos.

Vidurinę lentyną galima užfiksuoti viename iš 3 lygių. Suvirinta plieninė konstrukcija, lentyna iš **medžio drožlių plokštės**, paviršius antracitinis, atsparus įbrėžimams.

Rankena iš atsparaus smūgiams polipropileno, su Haptoprene® įdėklų. 2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi) su žymių nepaliekančia poliuretano danga, stebulės su rutuliniais guoliais.

Standartas:**EN 1757-3****Priedai pasirinktinai:**

perforuoto lakšto sienelė Nr. 918580. Komplekte nėra.

Spalva:**Dengtas** sidabro spalvos **milteliais**.**Pastaba:**

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

Techninis aprašymas

Gylis	609 mm
Vidurinės lentynos aukštis	522 mm
Viršutinės lentynos aukštis	850 mm
Norma	EN 1757-3
Vidurinės lentynos keliamoji galia	80 kg
Ratuko Ø	125 mm
Plotis	1130 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Viršutinės lentynos keliamoji galia	80 kg
maksimali keliamoji galia	250 kg
Tipas	T76
Rato medžiaga	Poliuretano danga
Aukštis	1020 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Lentynos gylis	600 mm
Lentynos plotis	1000 mm
Svoris	58 kg
Apatinės lentynos aukštis	195 mm
Produkto rūšis	Vežimėlis

Priedai

Papildomas stalčius vežimėliui-stalui Tipas 75	918556 75
Lentynėlė su spaustuku vežimėliui	918581
Prisukama perforuoto lakšto sienelė Tipas SP3	918580 SP3
Papildoma lentyna staliniams vežimėliams T5 ir T7, prisukama Lentynos gylis 600 mm	918570 600