



Stumiamas vežimėlis, Tipas: 2500



Užsakymo data

Užsakymo numeris	919800 2500
GTIN	4017976025001
Produktų klasė	96F

Aprašymas

Modelis:

Plieninis vamzdis ir profilis suvirinti, lentynos iš medžio drožlių plokštės. 2 fiksuoti ir 2 nulenkiami ratukai (su fiksatoriumi) ir TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais.

Standartas:

EN 1757-3

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 **dengtas milteliniu būdu.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

Techninis aprašymas

Rato medžiaga	TPE
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Norma	EN 1757-3
Tipas	2500
Leistinoji apkrova	500 kg

Aukštis	948 mm
Svoris	23 kg
Ratuko Ø	160 mm
Lentynos plotis	850 mm
Lentynos aukštis	228 mm
Plotis	975 mm
Gylis	509 mm
Lentynos gylis	500 mm
Produkto rūšis	Stumiamas vežimėlis