

**Garant****Vežimėlis T9, Tipas: T92****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	918550 T92
GTIN	4045197612120
Produktų klasė	91T

**Aprašymas****Modelis:**

2 lentynos.

Vidurinę lentyną galima užsisakyti iš priedų. Platforma iš **medienos drožlių plokštės**, paviršius antracito spalvos, nesibraižo.

Suvirinta plieno konstrukcija.

Iš šono pritvirtinta rankena su Haptoprene® įdėklų ir smūgiams atsparaus polipropileno pagrindu.

2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi) su žymių nepaliekančia poliuretano danga, stebulės su rutuliniais guoliais.

**Standartas:**

**EN 1757-3**

**Priedai pasirinktinai:**

papildoma lentyna Nr. 918575; perforuoto lakšto sienelė Nr. 918580. Komplekte nėra.

**Spalva:**

Sidabro spalvos **dengta milteliais**.

**Pastaba:**

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

**Techninis aprašymas**

Tipas	T92
Apatinės lentynos aukštis	195 mm
Ratuko Ø	125 mm
Rato medžiaga	Poliuretano danga
Aukštis	850 mm
Lentynos plotis	850 mm
Gylis	509 mm
maksimali keliamoji galia	250 kg
Lentynos gylis	500 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Plotis	1040 mm
Viršutinės lentynos keliamoji galia	200 kg
Viršutinės lentynos aukštis	850 mm
Norma	EN 1757-3
Svoris	33 kg
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Produkto rūšis	Vežimėlis

## Priedai

Papildomas stalčius vežimėliui-stalui Tipas 75	918556 75
Prisukama perforuoto lakšto sienelė Tipas SP2	918580 SP2
Lentynėlė su spaustuku vežimėliui	918581
Papildoma lentyna staliniam vežimėliui T9, prisukama Lentynos gylis 500 mm	918575 500