

**Garant****Vežimėlis su viena rankena T1, Tipas: T12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	918500 T12
GTIN	4045197612007
Produktų klasė	91T

**Aprašymas****Modelis:**

Suvirinta plieninė konstrukcija, platforma iš **medienos drožlių plokštės**, paviršius antracitinis, atsparus įbrėžimams.<br>Rankena su Haptoprene® apvalkalu iš smūgiams atsparaus polipropileno.<br>2 stabilūs ir 2 valdomi ratukai (su fiksatoriumi) su pilnavidurėmis guminėmis padangomis, stebulės su rutuliniais guoliais.

**Standartas:****EN 1757-3****Spalva:****Dengta** sidabro spalvos **milteliais**.**Pastaba:**

Pristatoma atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

**Techninis aprašymas**

Tipas	T12
Svoris	15 kg
Leistinoji apkrova	250 kg

Aukštis	900 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Apatinės lentynos aukštis	195 mm
Norma	EN 1757-3
Plotis	860 mm
Lentynos plotis	600 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Ratuko Ø	125 mm
Rato medžiaga	Poliuretano danga
Lentynos gylis	500 mm
Gylis	509 mm
Produkto rūšis	Vežimėlis su viena rankena