

Garant
VHM freza, AlCrN, Ø e8 DC: 11 mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 202269 11 |
| GTIN | 4045197930941 |
| Produktų klasė | 11X |

Aprašymas
Modelis:

 Konstrukciniai matmenys kaip **DIN 6527**.

Patobulinta danga universaliam plieno ir ketaus apdirbimui.

Vidinis aušinimas: ne

Tolerancija Nominalusis Ø: e8

Dantų skaičius Z: 3

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30 laipsniai

Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai

Kotas: DIN 6535 HB su h6

Dantų skaičius Z: 3

 Pjovimo briaunos ilgis L_c : 26 mm

 Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu: 38 mm

 Sužeminto koto Ø D_1 : 10,8 mm

Bendras ilgis L: 83 mm

 Koto Ø D_s : 12 mm

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Tolerancija Nominalusis Ø | e8 |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai |
| Dantų skaičius Z | 3 |
| Bendras ilgis L | 83 mm |
| Pjovimo briaunos Ø D_c | 11 mm |

| | |
|--|---|
| Kotas | DIN 6535 HB su h6 |
| Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,3 mm |
| Koto forma | HB |
| Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,09 mm |
| Koto $\varnothing D_s$ | 12 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis L_c | 26 mm |
| Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,06 mm |
| Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu | 38 mm |
| Sužeminto koto $\varnothing D_1$ | 10,8 mm |
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai |
| Danga | AlCrN |
| Ašmenys | VHM |
| Norma | DIN 6527 |
| Tipas | N |
| Darbinis plotis a_e frezuojant | $0,3 \times D$ apdirbant šoninius paviršius |
| Darbinis plotis a_e frezuojant | Griovelio pjūvio gylis $1 \times D$ |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Kotinė freza |