



Trumpas gręžimo patronas Forma A, SK 50, Užspaudimo ribos: 2,5-16mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	301575 2,5-16
GTIN	4045197931825
Produktų klasė	32K

Aprašymas

Modelis:

Dešininei ir kairinei sukimosi kryptims.
Juodintas. Su Balluff/RFID lusto anga.

Tiekimo sudėtis:

Su **Torx® varžtų užveržimo raktu** su T formos rankena, **tvirtam sujungimui**.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Atsarginis Torx® užveržimo raktas Nr. 625220	TX25
Išorinis Ø D	50 mm
Užspaudimo ribos	2,5 - 16 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
Laikiklis	SK 50
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 prie 15000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 50 µm

maksimalus užveržimo momentas $M_{d \text{ maks.}}$

≤ 14 Nm

Speciali anga mikroschemai įrankio parametru išsaugojimui

taip

Produkto rūšis

Trumpas gręžimo patronas