

**TMSERROR, Užspaudimo ribos: 2,5-16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302575 2,5-16
GTIN	4045197931849
Produktų klasė	32K

Aprašymas**Modelis:**

Dešininei ir kairinei sukimosi kryptčiai. Vidinis sriegis rankiniam užtraukimui.

Paskirtis:

Gražtų, gilintuvų, plėstuvų tvirtinimui.

Tiekimo sudėtis:

Su užveržimo raktu Torx® varžtams su skersine rankena, tvirtam sujungimui.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	85 mm
Išorinis Ø D	56 mm
Užspaudimo ribos	2,5 - 16 mm
Atsarginis užveržimo raktas	SW6
Laikiklis	SK 50
Laikiklio norma	DIN 2080
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 prie 15000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 50 µm
maksimalus užveržimo momentas M _{d maks.}	≤ 14 Nm

Produkto rūšis

Trumpas gręžimo patronas