


**TMSERROR, Užspaudimo ribos: 2,5-16mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302565 2,5-16
GTIN	4045197931832
Produktų klasė	32K

**Aprašymas**
**Modelis:**

Dešininei ir kairinei sukimosi kryptčiai. Vidinis sriegis rankiniam užtraukimui.

**Paskirtis:**

Grąžtų, gilintuvų, plėstuvų tvirtinimui.

**Tiekimo sudėtis:**

Su užveržimo raktu Torx® varžtams su skersine rankena, tvirtam sujungimui.

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	85 mm
Išorinis Ø D	56 mm
Užspaudimo ribos	2,5 - 16 mm
Atsarginis užveržimo raktas	SW6
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	DIN 2080
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 prie 15000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 50 μm
maksimalus užveržimo momentas M <sub>d maks.</sub>	≤ 14 Nm
Produkto rūšis	Trumpas gręžimo patronas

