

Garant**Trumpas gręžimo patronas Forma A, HSK-A 63, Užspaudimo ribos: 1-16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	307725 1-16
GTIN	4045197931887
Produktų klasė	31B

Aprašymas**Modelis:**

- **Dešininei ir kairinei sukimosi kryptiai.**
- **Su RFID / Balluff-Chip anga.**

Su vidiniu aušinimu maks. iki 50 bar.

Radialinis mušimas $\leq 20 \mu\text{m}$.

- **Plona konstrukcija.**
- **Kryptingas aušinimo priemonės perdavimas su IK.**
- **Optimalus įrankio laikymo momentas.**

Tiekimo sudėtis:

Komplekte yra **užveržimo raktas** su T formos rankena.

Priedai pasirinktinai:

Vidinis raktas Nr. 309890. Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880.

Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos	1 - 16 mm
Išorinis \varnothing D	50 mm
Konstrukcija	suplonintas
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	104 mm
Atsarginis Torx® užveržimo raktas Nr. 625220	TX25
Laikiklis	HSK-A 63

Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69882-7
Laikiklio norma	DIN 69893-1
Forma	A
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 50 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 20 μm
maksimalus užveržimo momentas $M_{d\text{ maks.}}$	≤ 14 Nm
Produkto rūšis	Trumpas gręžimo patronas