

HOLEX**Trumpas gręžimo patronas Forma A, BT 40, Užspaudimo ribos: 2,5-16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303165 2,5-16
GTIN	4045197931856
Produktų klasė	32K

Aprašymas**Modelis:**

Dešininei ir kairinei sukimosi kryptims.

- **Siaura konstrukcija.**
- **Kryptingas aušinimo priemonės perdavimas su IK.**
- **Optimalus įrankio laikymo momentas.**

Tiekimo sudėtis:

Kartu su užveržimo raktu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	95 mm
Užspaudimo ribos	2,5 - 16 mm
Išorinis Ø D	50 mm
Atsarginis Torx® užveržimo raktas Nr. 625220	TX25
Laikiklis	BT 40
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 prie 25 000 min ⁻¹

Radialinio mušimo tikslumas	≤ 50 μm
maksimalus užveržimo momentas $M_{d \text{ maks.}}$	≤ 14 Nm
Produkto rūšis	Trumpas gręžimo patronas