

Garant**Precizinis gręžimo patronas, PSC 63, Užspaudimo ribos: 1-16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308595 1-16
GTIN	4045197932020
Produktų klasė	31B

Aprašymas**Modelis:**

- Tinka dešininei ir kairinei eigai.
- Matinis paviršius.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

Tiekimo sudėtis:

Su Torx® užveržimo raktu.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309885, užmaunamas raktas Nr. 309893.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	93,1 mm
Išorinis Ø D	50 mm
Atsarginis Torx® užveržimo raktas Nr. 625220	TX25
Užspaudimo ribos	1 - 16 mm
Laikiklis	PSC 63
Laikiklio norma	ISO 26623-1
Vidinis aušinimas	taip

Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 18000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
maksimalus užveržimo momentas M _{d maks.}	≤ 14 Nm
Produkto rūšis	Trumpas gręžimo patronas