



Trumpas gręžimo patronas Forma A, HSK-A 100, Užspaudimo ribos: 2,5-16mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	307775 2,5-16
GTIN	4045197932013
Produktų klasė	32K

Aprašymas

Modelis:

- Dešininei ir kairinei sukimosi kryptiai.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Plona konstrukcija.
- Kryptingas aušinimo priemonės perdavimas su IK.
- Optimalus įrankio laikymo momentas.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte yra **užveržimo raktas** su T formos rankena.

Priedai pasirinktinai:

Vidinis raktas Nr. 309890. Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	110 mm
Užspaudimo ribos	2,5 - 16 mm
Atsarginis Torx® užveržimo raktas Nr. 625220	TX25
Išorinis Ø D	50 mm
Konstrukcija	suplonintas
Laikiklis	HSK-A 100

Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69882-7
Laikiklio norma	DIN 69893-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 prie 15000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 50 μm
maksimalus užveržimo momentas $M_{d \text{ maks.}}$	≤ 14 Nm
Produkto rūšis	Trumpas gręžimo patronas