

**Vežimėlis su 2 lentynomis, Tipas: 2400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919860 2400
GTIN	4017976024004
Produktų klasė	96F

**Aprašymas****Modelis:**

Plieninis vamzdis ir profilis suvirinti, lentynos iš medžio drožlių plokštės. 2 fiksuoti ir 2 nulenkiama ratukai (su fiksiatoriumi) ir TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais.

**Standartas:**

**EN 1757-3**

**Spalva:**

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 **dengtas miltelinu būdu.**

**Pastaba:**

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

**Techninis aprašymas**

Svoris	37 kg
Ratuko Ø	160 mm
Apatinės lentynos aukštis	228 mm
Tipas	2400
Lentynos gylis	500 mm
Lentynos plotis	850 mm

Viršutinės lentynos keliamoji galia	200 kg
Rato medžiaga	TPE
maksimali keliamoji galia	500 kg
Gylis	509 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Aukštis	860 mm
Viršutinės lentynos aukštis	860 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Plotis	1047 mm
Norma	EN 1757-3
Produkto rūšis	Vežimėlis