

HOLEX**Apvalus skylmušis su atraminiu guoliu, Pramuštovo Ø (kiaurymės Ø):
28,3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	834100 28,3
GTIN	2050000992780
Produktų klasė	86C

Aprašymas**Modelis:**

Sudarytas iš matricos, pramuštovo ir suspaudimo varžto.

Su atraminiu guoliu = kad lengviau būtų dirbti veržliarakčiu. Sumažinus trintį tarp skylmušio ir varžto, reikia mažiau jėgos.

Paskirtis:

Pramušti įvairias medžiagas, pvz., lakštinį plieną, V2A, aliuminio, vario ir kt. lakštus. Ypač tinka sunkiai prieinamose vietose (pvz., dideliuose skardos lakštuose, skirstymo spintose, skydinėse, paskirstymo dėžutėse, prietaisų skydeliuose, plautuvėse, kėbuluose ir t. t.). Netinka vamzdžių apdirbimui. Suspaudimo varžtą ir matricą dirbant būtina tepti.

Kaip dirbti:

a) **veržliarakčiu.**

b) **rankiniu hidrauliniu įtaisu** Nr. 834655 dyd. 1.

c) **rankiniu hidrauliniu siurbliu** Nr. 834700. **Nuo Ø 50 rekomenduojama naudotis rankiniu hidrauliniu siurbliu.**

Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankių plienas, juodintas.

Pastaba:

- **Naudojant su hidrauliniiais prietaisais, suspaudimo varžtą reikia pakeisti įtempimo varžtu Nr. 834070 (specialus priedas).**
- **Dyd. 32 ir 35 plautuvių iš nerūdijančiojo plieno perforavimui, kad būtų galima pritvirtinti 1/2 colio maišytuvus.**

Techninis aprašymas

Pramuštuvo Ø (skylės Ø)	28,3 mm
vamzdiniams elektrotechniniams sriegiams pagal DIN 40430	Pg21
paruošiamosios skylės Ø	11 mm
Suspaudimo varžtas	M10×1×55
Suspaudimo varžto rakto dydis	17 mm
nerūdijančio plieno lakštams priklausomai nuo tvirtumo iki	1,25 mm
kai medžiagos storis (plieno lakštas 37)	1,75 mm
Produkto rūšis	Įrankis kiaurymėms

Priedai

Atsarginis atraminio guolio varžtas apvaliems skylmušiams Sriegio Ø / ilgis 10/55 mm	834060 10/55
Atsarginis suspaudimo varžtas apvaliems skylmušiams Sriegio Ø / ilgis 10/55 mm	834040 10/55
Apvalus skylmušis be atraminio guolio Pramuštuvo Ø (kiaurymės Ø) 28,3 mm	834000 28,3