



Vežimėlis su 2 lentynomis, Tipas: 2401



Užsakymo data

Užsakymo numeris	919860 2401
GTIN	4017976024011
Produktų klasė	96F

Aprašymas

Modelis:

Plieninis vamzdis ir profilis suvirinti, lentynos iš medžio drožlių plokštės. 2 fiksuoti ir 2 nulenkiama ratukai (su fiksiatoriumi) ir TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais.

Standartas:

EN 1757-3

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 **dengtas miltelinu būdu.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

Techninis aprašymas

Viršutinės lentynos keliamoji galia	200 kg
Norma	EN 1757-3
Lentynos gylis	600 mm
Lentynos plotis	1000 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Plotis	1197 mm

Viršutinės lentynos aukštis	900 mm
Aukštis	900 mm
Rato medžiaga	TPE
Ratuko Ø	200 mm
Tipas	2401
Svoris	44 kg
Apatinės lentynos aukštis	270 mm
Gylis	609 mm
maksimali keliamoji galia	600 kg
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Produkto rūšis	Vežimėlis