

**Vežimėlis su 4 lentynomis, Tipas: 8313****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919880 8313
GTIN	4017976083131
Produktų klasė	96F

Aprašymas**Modelis:**

Plieninis vamzdis ir profilis suvirinti, sienelės su vertikaliais skersiniais kas 130 mm. Lentynos iš kompozicinių plokščių su buko mediena dekoruotu paviršiumi. Įstatomų lentynų aukštis reguliuojamas kas 100 mm. Apatinė lentyna nėra reguliuojama. 2 fiksuoti ir 2 valdymo ratukai (su fiksiatoriumi), TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais.

Standartas:**EN 1757-3****Spalva:**Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 **dengtas miltelinu būdu.****Pastaba:**

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

Techninis aprašymas

Ratuko Ø	200 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Lentynos aukštis 3	1069 mm

Stumiamoji rankena	taip
Bendra keliamoji galia	600 kg
Norma	EN 1757-3
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Lentynos aukštis 4	1469 mm
Lentynos plotis	1200 mm
Rato medžiaga	TPE
Svoris	97 kg
Plotis	1369 mm
Tipas	8313
Lentynos aukštis 1	269 mm
Lentynos aukštis 2	669 mm
Kiekvienos įstatomos lentynos keliamoji galia	90 kg
Aukštis	1800 mm
Aukščio reguliavimo tinklelis	100 mm
Gylis	809 mm
Lentynos gylis	800 mm
Reguliuojamas aukštis kas	100 mm
Produkto rūšis	Vežimėlis su lentynomis