

**Vežimėlis su 2 lentynomis, Tipas: 4840****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919870 4840
GTIN	4017976348407
Produktų klasė	96F

Aprašymas**Modelis:**

Suvirinta plieninė konstrukcija, **alyvai nepralaidžios vonelės**. 2 stabilūs ir 2 valdomi ratukai (su fiksatoriumi), TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais. Viršutinė **alyvai nepralaidi vonelė** su **150 mm** aukščio kraštu.

Standartas:**EN 1757-3****Spalva:**Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 **dengtas miltelinu būdu**.**Pastaba:**

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

Techninis aprašymas

Tipas	4840
Rato medžiaga	TPE
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Plotis	1021 mm

Apatinės lentynos aukštis	207 mm
Viršutinės lentynos aukštis	829 mm
Lentynos plotis	850 mm
maksimali keliamoji galia	400 kg
Svoris	42 kg
Ratuko Ø	160 mm
Aukštis	880 mm
Viršutinės lentynos keliamoji galia	200 kg
Norma	EN 1757-3
Lentynos gylis	500 mm
Gylis	500 mm
Produkto rūšis	Vežimėlis