

**HOLEX****Rankinis plėstuvas H7, Nominalusis Ø DC: 7mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 160150 7      |
| GTIN             | 4045197937209 |
| Produktų klasė   | 120           |

**Aprašymas****Modelis:**

Su **kairine spirale** 7 – 8° ir ilga kreipiančiąja dalimi - 1/5 pjaunamosios briaunos ilgio. Lyginis dantų skaičius kintamu žingsniu - puiki kiaurymės kokybė. Pjovimo dalies cilindrinė nuožula išlygina kiaurymę ir kreipia plėstuvą.

**Paskirtis:**

Kiaurosiosms kiaurymėms (netinka aklinosioms kiaurymėms). Taip pat puikiai tinka pertraukiamajam apdirbimui.

**Pastaba:**

Rankinis plėstuvas **pagaminti pritaikymui prie Jūsų užduoties** užsakomi **Nr. 160200** . Tinkamas sriegpjovės žr. Nr. 148350; 148200; 148410, o ilgintuvus rasite Nr. 149400.

**Techninis aprašymas**

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Pjovimo briaunos ilgis $L_c$         | 54 mm         |
| Bendras ilgis L                      | 107 mm        |
| Nominalusis Ø $D_c$                  | 7 mm          |
| Pjovimo briaunų skaičius Z           | 6             |
| Iškyšos ilgis $L_1$                  | 68 mm         |
| Koto keturbriaunis □                 | 5,6 mm        |
| Tolerancija                          | H7            |
| Ašmenys                              | HSS           |
| Norma                                | DIN 206 B     |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira |
| Spalvinis žymėjimas          | be                  |
| Produkto rūšis               | Phillips antgalis   |

### Vartotojo duomenys

|                                | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis)      | tinka         |                |           |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka |                |           |
| Alyva                          | tinka         |                |           |
| sausasis                       | ribotai tinka |                |           |