

**Transportavimo vežimėlis, Tipas: A1330L****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919900 A1330L
GTIN	4017976413303
Produktų klasė	96F

Aprašymas**Modelis:**

Iš vamzdžių suvirintas rėmas, **apsauginės rankenos** iš plastiko. Iš aliuminio su aliuminine platforma, labai lengvas. Pripučiamos padangos su plastikiniu ratlankiu, stebulės su rutuliniais guoliais.

Techninis aprašymas

Leistinoji apkrova	200 kg
Svoris	9 kg
Tipas	A1330L
Plotis	590 mm
Kastuvo plotis	320 mm
Ratuko Ø	260 mm
Kastuvo ilgis	250 mm
Rato medžiaga	Pripučiamos padangos

Aukštis	1300 mm
Produkto rūšis	Transportavimo vežimėlis