



Sulankstomas vežimėlis, Tipas: KW11



Užsakymo data

Užsakymo numeris	919810 KW11
GTIN	4017976011547
Produktų klasė	96F

Aprašymas

Modelis:

Rėmas iš plieninio vamzdžio, su nulenkiama rankena, 2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi).

Platforma iš medžio drožlių plokštės, su TPE (termoplastinio elastomero) padangomis, stebulės su rutuliniais guoliais.

Standartas:

EN 1757-3

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 **dengtas miltelinu būdu.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Parduodama be montavimo.

Techninis aprašymas

Svoris	24 kg
sulankstyto aukštis	315 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2

sulankstyto plotis	995 mm
Lentynos aukštis	230 mm
Ratuko Ø	160 mm
maksimali keliamoji galia	250 kg
sulankstyto gylis	620 mm
Tipas	KW11
Lentynos plotis	900 mm
Rato medžiaga	TPE
Norma	EN 1757-3
Lentynos gylis	600 mm
Produkto rūšis	Sulankstomas vežimėlis