

**HOLEX****Rankinis plėstuvas H7, Nominalusis Ø DC: 35mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	160150 35
GTIN	4045197937414
Produktų klasė	120

**Aprašymas****Modelis:**

Su **kairine spirale** 7 – 8° ir ilga kreipiančiąja dalimi - 1/5 pjaunamosios briaunos ilgio. Lyginis dantų skaičius kintamu žingsniu - puiki kiaurymės kokybė. Pjovimo dalies cilindrinė nuožula išlygina kiaurymę ir kreipia plėstuvą.

**Paskirtis:**

Kiaurosiosms kiaurymėms (netinka aklinosioms kiaurymėms). Taip pat puikiai tinka pertraukiamajam apdirbimui.

**Pastaba:**

Rankinis plėstuvas **pagaminti pritaikymui prie Jūsų užduoties** užsakomi **Nr. 160200** . Tinkamas sriegpjovės žr. Nr. 148350; 148200; 148410, o ilgintuvus rasite Nr. 149400.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	142 mm
Nominalusis Ø $D_c$	35 mm
Koto keturbriaunis □	28 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	175 mm
Bendras ilgis L	284 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	10
Tolerancija	H7
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 206 B
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	7-8 laipsniai

Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Phillips antgalis

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		