



Rankinis plėstuvas H7, Nominalusis Ø DC: 20mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	160150 20
GTIN	4045197937339
Produktų klasė	120

Aprašymas

Modelis:

Su **kairine spirale** 7 – 8° ir ilga kreipiančiąja dalimi - 1/5 pjaunamosios briaunos ilgio. Lyginis dantų skaičius kintamu žingsniu - puiki kiaurymės kokybė. Pjovimo dalies cilindrinė nuožula išlygina kiaurymę ir kreipia plėstuvą.

Paskirtis:

Kiaurosiosms kiaurymėms (netinka aklinosioms kiaurymėms). Taip pat puikiai tinka pertraukiamajam apdirbimui.

Pastaba:

Rankinis plėstuvas **pagaminti pritaikymui prie Jūsų užduoties** užsakomi **Nr. 160200** . Tinkamas sriegpjovės žr. Nr. 148350; 148200; 148410, o ilgintuvus rasite Nr. 149400.

Techninis aprašymas

Koto keturbriaunis <input type="checkbox"/>	16 mm
Bendras ilgis L	201 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	100 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Nominalusis Ø D _c	20 mm
Iškyšos ilgis L ₁	120 mm
Tolerancija	H7
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 206 B
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	7-8 laipsniai

Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Phillips antgalis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		