

**Vežimėlis su 2 lentynomis, Tipas: 2402****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919860 2402
GTIN	4017976024028
Produktų klasė	96F

**Aprašymas****Modelis:**

Plieninis vamzdis ir profilis suvirinti, lentynos iš medžio drožlių plokštės. 2 fiksuoti ir 2 nulenkiama ratukai (su fiksiatoriumi) ir TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais.

**Standartas:**

**EN 1757-3**

**Spalva:**

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 **dengtas miltelinu būdu.**

**Pastaba:**

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

**Techninis aprašymas**

Ratuko Ø	200 mm
Lentynos plotis	1000 mm
Aukštis	900 mm
Norma	EN 1757-3
Apatinės lentynos aukštis	270 mm
Viršutinės lentynos aukštis	900 mm

Rato medžiaga	TPE
Viršutinės lentynos keliamoji galia	200 kg
Gylis	709 mm
Plotis	1197 mm
Tipas	2402
Lentynos gylis	700 mm
Svoris	49 kg
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
maksimali keliamoji galia	600 kg
Produkto rūšis	Vežimėlis