

**Vežimėlis su 2 lentynomis, Tipas: 4842****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919870 4842
GTIN	4017976348421
Produktų klasė	96F

Aprašymas**Modelis:**

Suvirinta plieninė konstrukcija, **alyvai nepralaidžios vonelės**. 2 stabilūs ir 2 valdomi ratukai (su fiksatoriumi), TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais. Viršutinė **alyvai nepralaidi vonelė** su **150 mm** aukščio kraštu.

Standartas:**EN 1757-3****Spalva:**Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 **dengtas miltelinu būdu**.**Pastaba:**

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

Techninis aprašymas

Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Tipas	4842
Rato medžiaga	TPE
Svoris	52 kg

Lentynos plotis	1000 mm
Apatinės lentynos aukštis	248 mm
Viršutinės lentynos aukštis	870 mm
Ratuko Ø	200 mm
Plotis	1171 mm
Aukštis	1020 mm
Viršutinės lentynos keliamoji galia	200 kg
maksimali keliamoji galia	400 kg
Norma	EN 1757-3
Lentynos gylis	700 mm
Gylis	700 mm
Produkto rūšis	Vežimėlis