

**Transportavimo vežimėlis, Tipas: TK1325****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919900 TK1325
GTIN	4017976313252
Produktų klasė	96F

Aprašymas**Modelis:**

Iš vamzdžių suvirintas rėmas, **apsauginės rankenos** iš plastiko. Su 2 trikampėmis ratų stebulėmis, po 3 TPE ratus. Puikiai tinka, kai reikia dažnai važiuoti laiptais ir geru lygiu paviršiumi.

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007, **dengtas miltelinu būdu.**

Techninis aprašymas

Ratuko Ø	160 mm
Svoris	18 kg
Leistinoji apkrova	200 kg
Tipas	TK1325
Kastuvo ilgis	250 mm
Kastuvo plotis	320 mm
Plotis	590 mm

Rato medžiaga	TPE ratai
Aukštis	1300 mm
Produkto rūšis	Transportavimo vežimėlis